


**WOHX 10T304 vasen, W00, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

WOHX 10T304 vasen P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M
Laji	P25M
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 10T304 L
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä