


**WOHX 08T302 vasen, W00, Laji: K10****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268920 K10 |
| GTIN | 4047109056268 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvaus

WOHX 08T302 vasen K10 Laji: K10

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 300 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö | 300 - 500 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Oheiskäyttö | N |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | K |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 200 m/min |
| lastunmurtaja | G12 |
| Laji | K10 |
| Lastuava aine | KM |
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOHX 08T302 L |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 |
| Tuotenimen määrite | W00 |
| Rintakulma | 12 astetta |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |