


**WOHX 02T001 oikea, W00, Laji: P40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268894 P40
GTIN	4047109055339
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 02T001 oikea P40 Laji: P40
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 220 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 80 - 160 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	80 - 160 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,2 mm
Nirkon säde	0,1 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Laji	P40
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 02T001 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä