


**WOHX 060302 oikea, W00, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268898 P25M
GTIN	4047109055988
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 060302 oikea P25M Laji: P25M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Oheiskäyttö	M
Laji	P25M
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 060302 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W00
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä