

**WOHX 05T302 oikea, W01, Laji: BK6425****Tilastiedot**

Tilausnumero	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 05T302 oikea BK6425 Laji: BK6425
lastunmurtaja: G12
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	BK6425
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
lastunmurtaja	G12
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 05T302 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä