

**Sorvauskääntöterä WOHX 080402 Oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268902 BK6425
GTIN	4047109224179
Tuoteluokka	24T

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Laji	BK6425
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
lastunmurtaja	G12
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min

Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 080402 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä