

**TOGX 06T102 neutraali, W57, Laji: BK8430****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268863 BK8430
GTIN	4047109201484
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOGX 06T102 neutraali BK8430 Laji: BK8430

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Laji	BK8430

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOGX 06T102
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W57
Rintakulma	14 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä