


**WOHX 080402 oikea, W01, Laji: P25M****Tilastiedot**

Tilausnumero	268901 P25M
GTIN	4047109057296
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

WOHX 080402 oikea P25M Laji: P25M

lastunmurtaja: G06

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Oheiskäyttö	M
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min

Laji	P25M
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	G06
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	WOHX 080402 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W01
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä