


**WOHX 06T302 oikea, W01, Laji: P25M****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268899 P25M   |
| GTIN         | 4047109057067 |
| Tuoteluokka  | 24T           |

**Kuvaus**

WOHX 06T302 oikea P25M Laji: P25M

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Pääkäyttöalue                    | P                   |
| Koneistusehto                    | kevyesti hakkaava   |
| Syöttö $f$                       | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö  | 120 - 300 m/min     |
| Nirkon säde                      | 0,2 mm              |
| Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö | 120 - 180 m/min     |
| Oheiskäyttö                      | M                   |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lastuava aine                   | KM                              |
| lastunmurtaja                   | G12                             |
| Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>  | 0,5 - 1,5 mm                    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Laji                            | P25M                            |
| Pinnoitus                       | pinnoitettu                     |
| ISO-koodi-kääntöterä            | WOHX 06T302 R                   |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 3                               |
| Tuotenimen määrite              | W01                             |
| Rintakulma                      | 6 astetta                       |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |