

**TOHX 090202 oikea, W30, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268873 BK6425
GTIN	4047109224995
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 090202 oikea BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Oheiskäyttö	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuava aine	KM

Laji	BK6425
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090202 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä