

**TOHX 140305 oikea, W30, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Tuoteluokka	24T

Kuvaus

TOHX 140305 oikea BK6425 Laji: BK6425

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 120 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	120 - 180 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 300 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	BK6425
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 140305 R
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä