

**TOHX 06T102 vasen, W30, Laji: BK6425****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 06T102 vasen BK6425 Laji: BK6425

lastunmurtaja: G06

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	P

Laji	BK6425
lastunmurtaja	G06
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Oheiskäyttö	M
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 06T102 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä