

**TOHX 06T102 vasen, W30, Laji: P25M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 06T102 vasen P25M Laji: P25M

lastunmurtaja: G12

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 300 m/min

Lastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 120 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 300 m/min
Lastuava aine	KM
Oheiskäyttö	M
Pääkäyttöalue	P
Laji	P25M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

lastunmurtaja	G12
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	120 - 180 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 06T102 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	12 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä