

 KOMET**TOHX 06T102 vasen, W30, Laji: K10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268879 K10
GTIN	4047109060548
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus**

TOHX 06T102 vasen K10 Laji: K10

lastunmurtaja: G20

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmSyöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 m/minLastuamisnopeus  $v_c$  sivukäyttö: 300 - 500 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	N
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	K10
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	300 - 500 m/min
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 m/min
lastunmurtaja	G20
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 06T102 L
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotenimen määrite	W30
Rintakulma	20 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä