

Garant**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, pienipäinen, FW, Kokonaispituus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726170 125
GTIN	4045197976468
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 – 64 HRC). Häikäsemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdeettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. **2K**-kahvankuoret johtavaa materiaalia. **ESD-kelpoisuus**. Terät tarkkuushiotut.

Raaka-aine:

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,2 mm
Pään leveys	10 mm
Terien pituus	10 mm
Kokonaispituus	125 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	Pieni sivupinta
Tuotenimen määrite	FW
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

