

**Garant****Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, teräväpäinen, KW, Kokonaispituus: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	726250 125
GTIN	4045197976604
Tuoteluokka	71B

**Kuvaus****Malli:**

Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 – 64 HRC). Häikäsemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdeettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. **2K**-kahvankuoret johtavaa materiaalia. **ESD-kelpoisuus**. Terät tarkkuushiottu.

**Raaka-aine:**

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	125 mm
Terien pituus	10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,1 - 1 mm
Pään leveys	10 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	Ilman sivupintaa
Tuotenimen määrite	KW
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

