



## Digitaalinen työntömitta Ultra Light, Mittausalue: 1500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415542 1500
GTIN	7640125712421
Tuoteluokka	46A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kevyet työntömitat. Mittakisko onttoa alumiiniprofiilia, erittäin tukeva neljän karkaistun ja hiotun terässauvan asiosta. Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 20 mm. Ulkoleuat ruostumatonta, karkaistua ja titaanipinnoitettua terästä. Mittausvoiman rajoitus vakiona pysyvää mittausvoimaa varten (7,5 – 11,5 N). Vaihdeettavat lieriötapit sisämittauksiin. Toiminnot: Preset, Max-/Min-, Delta, ylimmän ja alimman toleranssirajan näyttö.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032, 2 kärkeä sisämittausta varten nokassa.

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

### Tekninen kuvaus

LCD-näytön merkkikorkeus	20 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Leukapituus	202 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Paino	2,2 kg

Standardi	Tehdasnormi
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,09 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Mittausalue	0 - 1500 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 2000 mm

021000 2000

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032

081560 CR2032