

Garant**Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon Ø / raaka-aine: 30Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752500 30G
GTIN	4045197976581
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	300 mm
Varren pituus	260 mm
Pään pituus lyömäpäineen	92 mm
Paino ilman vaihtopäitä	228 g
Päiden iskupinnan Ø	30 mm
Väri	musta
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 30 mm	752530 30
Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 30	752540 30
Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 30	752550 30
Nailonpää, kova pehmytvasaralle 30	752560 30