

Garant**Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon Ø / raaka-aine: 50Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752500 50G
GTIN	4045197977403
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	380 mm
Päiden iskupinnan Ø	50 mm
Paino ilman vaihtopäitä	785 g
Varren pituus	310 mm
Pään pituus lyömäpäineen	138 mm
Väri	musta
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 50

752540 50

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 50

752550 50

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 50 mm

752530 50

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 50

752560 50