

**Garant****Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon Ø / raaka-aine: 60Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752500 60G
GTIN	4045197977410
Tuoteluokka	71D

**Kuvaus****Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

**Käyttö:**

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus	410 mm
Varren pituus	335 mm
Paino ilman vaihtopäitä	940 g
Pään pituus lyömäpäineen	149 mm
Päiden iskupinnan Ø	60 mm
Väri	musta
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

## Tarvikkeet

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 60

752550 60

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 60

752560 60

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 60

752540 60

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 60 mm

752530 60