

Garant**Pehmytvasara, kumiset päät, musta, Rungon Ø / raaka-aine: 40Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752500 40G
GTIN	4045197976598
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	330 mm
Päiden iskupinnan Ø	40 mm
Paino ilman vaihtopäitä	418 g
Pään pituus lyömäpäineen	116 mm
Varren pituus	275 mm
Väri	musta
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 40	752560 40
Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 40	752550 40
Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 40	752540 40
Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 40 mm	752530 40