

Garant**Pehmytvasara, muovipäät, pun., Rungon Ø / raaka-aine: 40Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752510 40G
GTIN	4045197977007
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Päiden iskupinnan Ø	40 mm
Pään pituus lyömäpäineen	116 mm
Paino ilman vaihtopäitä	418 g
Varren pituus	275 mm
Kokonaispituus	330 mm
Väri	pun.
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 40

752550 40

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 40 mm

752530 40

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 40

752560 40

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 40

752540 40