

Garant**Pehmytvasara, nailonpää, luonnonvärinen, Rungon Ø / raaka-aine: 50Gmm****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 752520 50G |
| GTIN | 4045197978059 |
| Tuoteluokka | 71D |

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------|
| Kokonaispituus | 380 mm |
| Paino ilman vaihtopäitä | 785 g |
| Pään pituus lyömäpäineen | 138 mm |
| Päiden iskupinnan Ø | 50 mm |
| Varren pituus | 310 mm |
| Väri | luonnonvärinen |
| rekyylitön | kyllä |
| Hylsyt yhdisteltävissä | kyllä |

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Nailonpää, kova pehmytvasaralle 50 | 752560 50 |
| Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 50 | 752550 50 |
| Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 50 mm | 752530 50 |
| Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 50 | 752540 50 |