

Garant**Pehmytvasara, nailonpää, luonnonvärinen, Rungon Ø / raaka-aine: 30Gmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	752520 30G
GTIN	4045197978035
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	92 mm
Päiden iskupinnan Ø	30 mm
Kokonaispituus	300 mm
Varren pituus	260 mm
Paino ilman vaihtopäitä	228 g
Väri	luonnonvärinen
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 30

752540 30

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 30

752560 30

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 30 mm

752530 30

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 30

752550 30