

Garant**Pehmytvasara, nailonpää, luonnonvärinen, Rungon Ø / raaka-aine: 40Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752520 40G
GTIN	4045197978042
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Pään pituus lyömäpäineen	116 mm
Kokonaispituus	330 mm
Paino ilman vaihtopäitä	418 g
Varren pituus	275 mm
Päiden iskupinnan Ø	40 mm
Väri	luonnonvärinen
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 40 mm	752530 40
Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 40	752540 40
Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 40	752550 40
Nailonpää, kova pehmytvasaralle 40	752560 40