

**Garant****Pehmytvasara, nailonpää, luonnonvärinen, Rungon Ø / raaka-aine: 80Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752520 80G
GTIN	4045197978073
Tuoteluokka	71D

**Kuvaus****Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

**Käyttö:**

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

**Varaosa:**

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

**Tekninen kuvaus**

Päiden iskupinnan Ø	80 mm
Varren pituus	400 mm
Paino ilman vaihtopäitä	1895 g
Pään pituus lyömäpäineen	175 mm
Kokonaispituus	500 mm
Väri	luonnonvärinen
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

## Tarvikkeet

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 80

752560 80

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 80

752540 80

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 80 mm

752530 80