

Garant**Pehmytvasara, nailonpää, luonnonvärinen, Rungon Ø / raaka-aine: 60Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752520 60G
GTIN	4045197978066
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Päiden iskupinnan Ø	60 mm
Kokonaispituus	410 mm
Varren pituus	335 mm
Pään pituus lyömäpäineen	149 mm
Paino ilman vaihtopäitä	940 g
Väri	luonnonvärinen
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 60 mm	752530 60
Nailonpää, kova pehmytvasaralle 60	752560 60
Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 60	752550 60
Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 60	752540 60