

Garant**Pehmytvasara, muovipäät, pun., Rungon Ø / raaka-aine: 50Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752510 50G
GTIN	4045197977014
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	310 mm
Kokonaispituus	380 mm
Pään pituus lyömäpäineen	138 mm
Paino ilman vaihtopäitä	785 g
Päiden iskupinnan Ø	50 mm
Väri	pun.
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 50 mm	752530 50
Nailonpää, kova pehmytvasaralle 50	752560 50
Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 50	752540 50
Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 50	752550 50