

Garant**Pehmytvasara, muovipäät, pun., Rungon Ø / raaka-aine: 30Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752510 30G
GTIN	4045197976390
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	260 mm
Kokonaispituus	300 mm
Paino ilman vaihtopäitä	228 g
Pään pituus lyömäpäineen	92 mm
Päiden iskupinnan Ø	30 mm
Väri	pun.
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 30

752540 30

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 30

752560 30

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 30

752550 30

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 30 mm

752530 30