

Garant**Pehmytvasara, muovipäät, pun., Rungon Ø / raaka-aine: 60Gmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	752510 60G
GTIN	4045197977021
Tuoteluokka	71D

Kuvaus**Malli:**

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hickoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Tekninen kuvaus

Päiden iskupinnan Ø	60 mm
Paino ilman vaihtopäitä	940 g
Pään pituus lyömäpäineen	149 mm
Kokonaispituus	410 mm
Varren pituus	335 mm
Väri	pun.
rekyylitön	kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä	kyllä

Tuotetyyppi

Vasara

Tarvikkeet

Kuminen pää, pehmeä pehmytvasaralle 60

752540 60

Nailonpää, kova pehmytvasaralle 60

752560 60

Muovinen pää, keskikova pehmytvasaralle 60

752550 60

Hikkoripuinen vasaranvarsi kotelon Ø:lle 60 mm

752530 60