



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: GSB1821



Tilaustiedot

Tilausnumero	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväänin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** suojaa akkua ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta.
- **Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.**
- **Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).**
- **Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.**
- **Pikakiinnitysporaistukka.**

Kestävä akkuruuvain, jossa on tehokas moottori. Moottorijarru.

Etu:

Electronic Motor Protection.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 18 V / 3,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Tekninen kuvaus

Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	2,5 m/s ²
akun jännite	18 V
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GSB 18V-21
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti kova	55 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Paino	1,5 kg
enimmäisvääntömomentti pehmeä	21 Nm
Tyypillinen käyttö	Medium
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Akkukapasiteetti	2 Ah
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 480 min ⁻¹
Moottorin rakenne	4-napainen DC-moottori
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	Muuri
Tuotetyyppe	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B18 V	073851 B18
---	------------

Akun latauslaite Tyyppi 1880CV

073866 1880CV

Starter-Set Wireless Charging Tyyppi GAL1830W

073862 GAL1830W