

Garant**Puukkosahanteräsarja, merkintä: 1155CHM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Tuoteluokka	51S

Kuvaus**Malli:**

Puukkosahanterät **metallille. Kovametallivahvisteiset hampaat**, paras mahdollinen kantavuus ja joustava kantolevy.

Huomautus:

Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Tekninen kuvaus

merkintä	1155CHM
Terän pituus	225 mm
Terien lkm	1
Hammasjako	3 mm
optimoitu materiaalille	INOX
Sahanterämateriaali	KM
Lastuamistapa	suora leikkaus, nopea (karkea)
Lastuamistapa	tarkkakulmainen leikkuu
Levyn paksuus (reikälevy)	4-12 mm
Metalliprofiili (avoin)	< 175 mm
Käyttökone	Puukkosaha
Tuotetyyppi	Puukkosahanterä

