

**Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm), 200×25×51, Tyyppi: SC46****Tilaustiedot**

Tilausnumero	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. **Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.**

Käyttö:

Alumiinille ja ei-rautametalleille

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste H.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Huomautus:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Rakeisuus	46

Hioma-aineen lyhenne	SiC
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Koostumus	Piikarbidi vihreä, kovuusaste H
Hionta-menetelmä	Penkkihiomakone
Kavennusrenkaan sisä-Ø	32 mm
Muoto	1
Laikan Ø D	200 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	200×25×51
Reiän Ø H	51 mm
Tuotetyyppi	Penkkihiomakoneen laikka