



Käsinepari nystyrät, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094287 10
GTIN	4045197977540
Tuoteluokka	02H

Kuvaus

Malli:

Käsineen lisänystyrät lisäävät otteen pitävyyttä.

Käsine vesipohjaisella PU-nitriilivaahtopinnoitteella mahdollistaa hyvän kosketustuntuman ja varman otteen kuivassa tai hieman kosteassa tai öljyisessä työympäristössä. Hyvä istuvuus ja sormituntuma polyamidi-lykra-kuitua sisältävän innovatiivisen neuleteknologian ansiosta. **DMF-vapaa.** Soveltuu erityisesti pienosien asennukseen, tavaroiden vastaanottoon ja lähettämiseen, huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
EN 388	4131X
Rungon materiaali	Lycra®, polyamidi
Pinnoitus	Vesipohjainen PU/nitriili
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Pituus	255 mm
Väri	musta / harmaa
Neulosteknologia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet