



## Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 1
GTIN	4021176644771
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista** ja **siirtämistä** varten.

#### Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 30 - 90 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 70 - 140 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 4,5 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 140 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Teho	4,5 t
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 90 mm

Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	1,27 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä