



## Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	881000 3
GTIN	4021176016288
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 23 - 160 mm

Kiinnityssyv. max: 160 mm

Teho: 6 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	23 - 160 mm
Kiinnityssyv. max	160 mm
Teho	6 t
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	19 mm
Suurin kiristysmomentti	140 Nm

Paino	1,9 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä