



## Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	880450 3
GTIN	4021176756634
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

**Malli:**

**Erittäin kapeat vetovarret.**

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 340 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	65 - 250 mm
Kiinnityssyv. max	200 mm
Teho	9 t
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	27 mm
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Paino	6,885 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä