



Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm), 600×100×304, Tyyppi: A46



Tilaustiedot

Tilausnumero	590696 A46
GTIN	9003172052588
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.

- **Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.**
- **Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

100 mm:n levyiset tasohiomalaikat suurien kappaleiden taloudelliseen työstöön.

Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen heilurihionnassa, huomattavasti vähemmän laikanvaihtoja päivittäiskäytössä.**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Erittely:**93A461I9AV.****Huomautus:**

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 7

Syvennyksen syvyys G 2: 15 mm

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Tasohionta
Koostumus	93A461I9AV
Muoto	7
Laikan Ø D	600 mm
Laikan leveys T	100 mm
Tuotenimen määrite	600×100×304
Reiän Ø H	304 mm
Syvennyksen Ø P	390 mm
Syvennyksen syvyys F 1	15 mm
Syvennyksen syvyys G 2	15 mm
Tuotetyyppi	Tasohiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		

