

Honeywell**Käsinepari Polytril™, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094370 7 |
| GTIN | 3603835500034 |
| Tuoteluokka | 09A |

Kuvaus**Malli:**

Polytril™. Nitrilipinnoitteella varustettu käsine pienten osien käsittelyyn rasvaisissa, kosteissa ja likaisissa ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|---------------|
| Märkäpito | Hyvä |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa |
| Sormituntuma | Hyvä |
| Istuvuus | Erittäin hyvä |
| Öljypito | Erittäin hyvä |
| Hengittävyys | Hyvä |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Pinnoitemateriaali | Nitriili |
| Käsineen koko | 7 |
| Ei sisällä DMF:ää | ei |
| Valmistajamerkintä | Polytril |
| Sarja | Polytril™ |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 10 |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| EN 388 | 4121X |
| Rungon materiaali | polyamidi |
| Pinnoitus | Nitril |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Allround |
| Pituus | 220 - 260 mm |
| Väri | valkoinen / harmaa |
| Paino | 36-50 g |
| Neulosteknologia | 13G |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Viiltosuojaluokka | 1 |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |