



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 4
GTIN	4021176956317
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 350 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 195 - 365 mm

Kiinnityssyv. max: 250 mm

Teho: 7 t

Tekninen kuvaus

Teho	7 t
Kiinnityssyv. max	250 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	195 - 365 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	350 mm

Ulkokuusikanta	22 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	6,21 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä