



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 10
GTIN	4021176644856
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista** ja **siirtämistä** varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 30 - 120 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 70 - 180 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 4,5 t

Tekninen kuvaus

Teho	4,5 t
Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 180 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	30 - 120 mm

Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	1,44 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä