

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Punottu sivellinharja Teräslanka, Harjan Ø D1× harjasten vahvuus:  
28X0,25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	574800 28X0,25
GTIN	4017359071434
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Suora **punottu** teräslanka on puristettu teräskeskistöön, **varren Ø 6 mm**, tasainen harjastiheys, erittäin kulutuksenkestävä.

**Käyttö:**

Purseen- ja kuonanpoistoon ja kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin harjaustöihin. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa. **Harjan halkaisija kasvaa kierrosluvun mukaan, joten harjaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa**, esim. kappaleiden sisäosissa.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Tupsujen lkm	12
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	28 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pensseliharja

