



## Itsekeskittyväkaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	881000 4
GTIN	4021176016363
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvien puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 23 - 250 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 7 t

### Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	23 - 250 mm
Teho	7 t
Kiinnityssyv. max	200 mm
Suurin kiristysmomentti	190 Nm
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	24 mm

Paino	3,28 kg
itsekeskittyvä	kyllä
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä