



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, kapeat vetovarret, Tyyppi: 30



Tilaustiedot

Tilausnumero	880450 30
GTIN	4021176756719
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat vetovarret.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti ahtaisiin väleihin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	65 - 350 mm
Kiinnityssyv. max	200 mm
Kiristysleveys sisäpuolella	180 - 440 mm
Teho	9 t
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Ulkokuusikanta	27 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	7,37 kg

Tuotetyyppi

Kaksivartinen ulosvetäjä