



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	880930 1
GTIN	4021176923777
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**), vankka poikkituki ja voimakas kara. Haluttu kiinnitysalue on helppo asettaa siirtämällä vetovarsia.

Käyttö:

Nopeasti kulloinkin käytetylle kiinnitysalueelle säädettävä ulosvetäjä esim. hammaspyörille, laakereille ja kiekkoille.

Kiristysleveys ulkopuolella: 100 - 100 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 55 - 105 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 4 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	55 - 105 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	100 - 100 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Teho	4 t

Ulkokuusikanta	17 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Paino	1,18 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä