



Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	880400 2
GTIN	4021176644931
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi **nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä** varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. **Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.**

Kiristysleveys ulkopuolella: 40 - 160 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 100 - 220 mm

Kiinnityssyv. max: 150 mm

Teho: 6 t

Tekninen kuvaus

Teho	6 t
Kiristysleveys sisäpuolella	100 - 220 mm
Kiristysleveys ulkopuolella	40 - 160 mm
Kiinnityssyv. max	150 mm

Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	22 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Paino	3,045 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä