



## Itsekeskittyväkolmevartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	881010 0
GTIN	4021176015526
Tuoteluokka	83U

### Kuvaus

#### Malli:

Käteväkäyttöinen rakenne, **kiinnitysalueen nivelsäätö**. Ruuvin puristuksen alkaessa ulosvetovarret tarttuvat kasvavalla voimalla ulosvedettävään osaan. Ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 10 - 60 mm

Kiinnityssyv. max: 50 mm

Teho: 1,5 t

### Tekninen kuvaus

Teho	1,5 t
Kiristysleveys ulkopuolella	10 - 60 mm
Kiinnityssyv. max	50 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Paino	0,275 kg
itsekeskittyvä	kyllä

Tuotetyyppi

Kolmivartinen ulosvetäjä