



Sivuleikkuri, kromattu, Kokonaispituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	725265 180
GTIN	3662424076558
Tuoteluokka	73R

Kuvaus

Malli:

Pihdit kromattu, paksuseinäiset kahvankuoret. **Väsymätön muovinen aukaisujousi.** Terät lisäksi induktiokarkaistu (n. 62 HRC).

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	2,2 mm
Kokonaispituus	180 mm
Leikkuukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Standardi	DIN ISO 5749
Kahva	paksuseinämainen kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri	ei

päällekytkettävä aukaisujousi	ei
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit