



Hydraulinen puristin, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	881800 1
GTIN	4021176005053
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, jossa on hydraulinen mekanismi ja automaattinen palautus. Helppokäyttöinen: puristin asetetaan ulosvetoruuvien ja akselin väliin. Puristin kiinnitetään ulosvetoruuvilla ja puristusruuvi kiristetään (hydrauliikka alkaa toimia). Jos liikepituus ei riitä, puristusruuvi irrotetaan ja vaiheet toistetaan.

Käyttö:

Mekaanisten ulosvetotarvikkeiden puristustehon parantamiseen koosta 3 alkaen. Tällä puristimella irtoavat myös tiukasti kiinnijuuttuneet osat.

Korkeus: 62 mm

Nostosylinterin Ø: 14 mm

Rungon Ø: 37 mm

Liikepituus: 10 mm

Suurin sallittu vääntövoima: 35 Nm

Suurin sallittu ulosvetovoima: 100 kN

Tekninen kuvaus

Korkeus	62 mm
Suurin sallittu ulosvetovoima	100 kN
Suurin sallittu vääntövoima	35 Nm

Nostosylinterin Ø	14 mm
Rungon Ø	37 mm
Liikepituus	10 mm