



Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, pyöreä pää, FW, Kokonaispituus: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726429 115
GTIN	4003773018568
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	11 mm
Terien pituus	14 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - Ø enint.	0,3 - 1,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	0,3 - 0,6 mm
Kokonaispituus	15 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,6 mm
Leikkuuviiste	Pieni sivupinta

Raaka-aine	Kuulalaakeriteräs
Pään muoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	muovipinnoite
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta	peilikiillotettu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit